Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4638.800

Lessenaar

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

PS 4638.800 - Lessenaar voor VX, TS, VX SE, TP, PC

Voor programmeerapparatuur etc., voorbereid voor montage aan deurverstevigingsprofielen. Tijdens onderhoud snel uit te klappen. Hierdoor ontstaat een maximum aan werkoppervlak. Na gebruik ruimtebesparend in te klappen.





Functies

Bestelnr.	PS 4638.800
Product omschrijving	Voor programmeerapparatuur etc., voorbereid voor montage aan deurverstevigingsprofielen. Tijdens onderhoud snel uit te klappen. Hierdoor ontstaat een maximum aan werkoppervlak. Na gebruik ruimtebesparend in te klappen.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Montagevlak	Breedte: 613 mm Diepte: 400 mm
Geschikt voor deurbreedte	800 mm
Inbouwmogelijkheden	Aan deurverstevigingsprofielen Voor aanbouw aan vlakken
Belastbaarheid	max. 300 N
Montagevlak	Breedte: 613 mm Diepte: 400 mm

© Rittal 2026

Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE CM PC
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,69 kg
Brutogewicht	4,84 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Product omschrijving	PS Lessenaar, voor VX, TS, VX SE, PC, voor deurbreedte 800 mm

© Rittal 2026