
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4944.000

C-rails 30/15

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)


ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4944.000 - C-rails 30/15 volgens EN 60 715 voor VX, TS, VX SE

Voor directe aanbouw aan het horizontale of verticale kast-/behuizingsprofiel via extra bevestigingselementen.





Functies

Bestelnr.	SZ 4944.000
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Lengte	555 mm
Inbouwmogelijkheden	Aan het binnenste montageniveau, aan het VX kastprofiel Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met insteekmoer TS 8800.808 of adapterrail voor VX-compatibiliteit Aan het horizontale VX SE-kastprofiel in de breedte onder en boven Aan het horizontale VX SE-kastprofiel profiel in de diepte onder (zonder montageplaat) en boven via insteekmoer 8800.808 Aan het horizontale TS kastprofiel In de breedte of diepte van de AX 3-delig. Afhankelijk van de inbouwsituatie moet de rail op de gewenste lengte worden afgekort.
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel	In sokkels met een breedte van 600 mm aan de sokkelplinten, in combinatie met bevestigings-/afstandsprofiel
Inbouwmogelijkheden AX-sokkel	In sokkels met een breedte van 600 mm, in combinatie met binnenzeskantschroeven

© Rittal 2026

Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS Wandbehuizingen AX, 3-delig Breedte/diepte: 600 mm
Geschikt voor	Sokkelsysteem AX Sokkelsysteem VX
Leveringseenheid	6 st.
Nettogewicht	2,118 kg
Brutogewicht	2,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,12 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Product omschrijving	TS C-rails 30/15 tbv TS/SE-kasten, voor kastbreedte/-diepte 600 mm, L=555 mm, plaatstaal, verzinkt

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration