


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.688 Embouts

État: 09.09.2026 (La source: [www.rittal.com/be-fr](http://www.rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.688 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | AS 4051.688                                                                                                                                                                                                         |
| Description produit         | Avec collerette en plastique.                                                                                                                                                                                       |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C                                                                                                                                                                               |
| Matériau                    | E-Cu galvanisé au zinc<br>Collerette en plastique : polypropylène                                                                                                                                                   |
| Couleur                     | noir                                                                                                                                                                                                                |
| Longueur                    | 12 mm                                                                                                                                                                                                               |
| AWG                         | 16                                                                                                                                                                                                                  |
| Diamètre interne            | 4 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Code couleurs DIN           | Oui                                                                                                                                                                                                                 |
| Multinorm                   | Oui                                                                                                                                                                                                                 |
| Remarque                    | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p.<br>ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.<br>Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance<br>personnalisée. |
| Format de livraison         | isolés                                                                                                                                                                                                              |
| Unité d'emballage           | 500 p.                                                                                                                                                                                                              |
| Poids net                   | 0,5 kg                                                                                                                                                                                                              |
| Poids brut                  | 0,076 kg                                                                                                                                                                                                            |
| Numéro du tarif douanier    | 85369010                                                                                                                                                                                                            |
| ETIM 9                      | EC000005                                                                                                                                                                                                            |
| ETIM 8                      | EC000005                                                                                                                                                                                                            |
| ECLASS 8.0                  | 36659290                                                                                                                                                                                                            |

# Caractéristiques

---

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Description produit | Embouts pour le sertissage des câbles, 1,5 mm <sup>2</sup> , noir, en vrac, 12 mm |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

# Approbation

---

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-------------|--------------------------|