Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.540

Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten

Staat: 23-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5301.540 - Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren.



Functies

Bestelnr.	DK 5301.540
Product omschrijving	Als alternatief voor de aanwezige deuren.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	Deur: RAL 7035 Comforthandgreep VX: RAL 9005
Levering	Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E 4 st. 130°-scharnieren, verzonken Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
Opmerking	Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 165° Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 110°

© Rittal 2026

Functies

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Breedte: = 800 mm Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	31,6 kg
Brutogewicht	32,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	VX IT Deur plaatstaal 800x2000mm R7035