Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.111
Diepteprofielen

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5302.111 - Diepteprofielen voor 19"-profielen

L-vormige profielen, ook voor de opname van inbouwsets voor serversystemen.

Functies

Bestelnr.	VX 5302.111
Uitvoering	voor standaard VX IT 19"-profiel
Product omschrijving	Voor de opname van inch-profielen.
Voordelen	Bijzonder hoge belasting tot 15.000 N Verhoogde stabiliteit door verbeterde belastingsverdeling Symmetrische of asymmetrische opbouw mogelijk Meer ruimte voor kabelgeleiding of integratie van een Liquid Cooling Unit (LCU) bij een asymmetrische (zijdelings versprongen) installatie aan één zijde Optimaal voor de integratie van inch-profielen voor een alternatieve opbouw met 21"-, 23"- of 24"-componenten
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Levering	Diepteprofielen Incl. bevestigingsmateriaal 4 diepteprofielen (2 boven, 2 onder)
Montage-instructie	Voor de bevestiging van profielen in kasten met een diepte van >1000 mm en een breedte van > 600 mm is bovendien de montagerail voor VX IT nodig
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT, standaard Breedte: > 600 mm Diepte: = 1.000 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	8,8 kg
Brutogewicht	9,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	34,7 kg CO2 eq (Cat B)

Functies

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	Diepteprofielen voor 482,6 mm (19")-profielen, voor de opname van inch-profielen. Voor kastbreedte: > 600 mm, voor kastdiepte: = 1.000 mm, plaatstaal, gelakt, RAL 9005

Goedkeuringen

Verklaringen	Fabrikantverklaring