
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.157

Dynamische profielen, 19"

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

VX 5302.157 - Dynamische profielen, 19" voor VX IT

Profielen, ook voor de opname van inbouwsets voor serversystemen.

Functies

Bestelnr.	VX 5302.157
Product omschrijving	Geschikt voor de opbouw van een inch-montageniveau of voor een gedeeltelijke inch-opbouw. De L-vormige uitvoering maakt een directe opname van alle gangbare inbouwsets voor serversystemen mogelijk. De inbouwsets worden direct in de 19"-systeemboring bevestigd.
Voordelen	Geïntegreerde, bidirectionele HE-codering De geïntegreerde systeemboring in het HE-raster aan de voorzijde en de zijkant maakt een HE-gerelateerde montage van kabelgeleidingselelementen mogelijk voor een gestructureerde bekabeling
Technische gegevens	Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten in het HE-raster De potentiaalvereffening binnen het montageniveau en met het opnameframe vindt plaats via de bevestigingselementen Inch-bevestigingsboring incl. HE-middenbevestiging volgens de norm EIA 310 E
Toepassingsgebieden	Voor de opbouw van een inch-bevestigingsniveau binnen het VX IT-kastsysteem
Materiaal	Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak	Grondlak
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwpositie	achter
Inbouwmogelijkheden	Alternatieve inbouwbreedten van 21" – 24" zijn afhankelijk van de gekozen bevestigingsmethode en kastafmetingen te realiseren

Functies

Montage-instructie	Voor de bevestiging is een combinatie met een dwarstraverse, diepteprofiel of montagebeugel nodig De toepassing van de diverse bevestigingsmogelijkheden is afhankelijk van de betreffende kastafmetingen
Geschikt voor	Hoogte: = 47 HE = 2.200 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	14,4 kg
Brutogewicht	14,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	56,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	VX IT 19" profielen dynamic 47HE achter

Goedkeuringen

Verklaringen	Fabrikantverklaring