
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.202

Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.202 - Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Met uitsparing 390 x 60 mm bij toepassing van 2 tegenover elkaar liggende panelen (2 HE) of 390 x 30 mm bij één paneel (1 HE) met borstelstrip.



Functies

Bestelnr.	DK 5302.202
Product omschrijving	Voor een comfortabele, eenvoudige kabelgeleiding tussen twee bereiken die door een inch-montageniveau van elkaar zijn gescheiden. Bijvoorbeeld tussen het voorste en achterste bereik van het 19"-montageniveau.
Voordelen	Voor een royalere kabeldoorvoer kunnen eenvoudig twee panelen met elkaar worden gecombineerd
Toepassingsgebieden	Voor afsluiting van en gelijktijdige kabelgeleiding in montagezones in 1 HE, 19"-montagestandaard
Materiaal	Plaatstaal Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij Vezels borstelstrip: kunststof PA6, halogeenvrij Bevestigingsstuk borstelstrip: kunststof PVC, halogeenhoudend
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Montage-uitsparing	Breedte:390 mm Hoogte:30 mm
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden	1 HE

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,2 kg
Brutogewicht	0,243 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Product omschrijving	IT 19" Kabeldoorvoerpaneel 1HE m borstel