Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 5306.190

# Netwerkbehuizing/serverrack VX IT

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5306.190 - Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, IP 55, lege behuizing

VX IT, gesloten, voor een directe kastgebaseerde klimatisering. Zonder 19"-interieuropbouw als lege behuizing voor individuele opbouw, leverbaar in verschillende afmetingen en met beschermklasse tot IP 55.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | VX 5306.190 |
| Materiaal | Plaatstaal<br>Aluminium<br>Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm<br>Frontdeur: aluminium, 1,25 mm<br>Deur achter: plaatstaal, 1,5 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Deur achterzijde en dak: dompelgrondlak, poedercoating<br>Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035<br>Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005<br>Handgreep en scharnieren: RAL 9005 |

# Functies

| | |
|---|---|
| Levering | Kastframe VX met deuren en dakplaat<br>Zichtdeur voor, 180° scharnierend<br>Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren<br>Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E<br>Dakplaat, ééndelig, gesloten<br>Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten<br>Koppelafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd)<br>12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)<br>25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)<br>IPPC-palet |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 600 mm |
| Hoogte-eenheden | 42 HE |
| Hoogte-eenheden | 42 HE |
| Uitvoering dak | ééndelig, gesloten |
| Uitvoering deur achter | Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren |
| Uitvoering deur voorzijde | Aluminium zichtdeur, gesloten, ééndelig, 180°-scharnieren |
| Uitvoering profielen | zonder |
| Uitvoering bodem | Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten |
| Uitvoering positie profielen | zonder |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 55 alleen in combinatie met koppelafdichting of verschroefde zijwanden |
| IK-code | IK08 |
| Opmerking | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 80,64 kg |
| Brutogewicht | 90,8 kg |

# Functies

| | |
|---|---|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 223,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Product omschrijving | VX IT, zonder 19"-interieuropbouw, zichtdeur, BHD: 800 x 2000 x 600 mm, 42 HE, IP 55 |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Certificaten | Negative Certificate<br>Oppervlak<br>Beschermklasse |
| Verklaringen | Fabrikantverklaring<br>Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |