Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5313.185

Compartiment Rack VX IT

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5313.185 - Compartiment Rack VX IT met 4 compartimenten, geventileerd

VX IT, geventileerd, met ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.







Functies

Bestelnr.	VX 5313.185
Product omschrijving	Slimme behuizingsoplossing voor de integratie van uiteenlopende toepassingen in één centrale, gemeenschappelijke behuizing, voor verschillende gebruikersgroepen en toegangsrechten. Volledig fysiek van elkaar gescheiden installaties inclusief gescheiden bekabeling, onderverdeeld in 4-voudige installatiecompartimenten voor een individuele uitbreiding van elk compartiment. Tevens met toegangsbeveiligde behuizing voor uw IT-infrastructuur.
Voordelen	Kast voorgemonteerd met 482,6 mm (19")-montageniveau, aan de voor- en achterzijde van elk compartiment, individueel, onafhankelijk van elkaar af te stellen Niveauafstand voorgemonteerd 740 mm, individueel afstelbaar Draairichting deur van rechts naar links om te wisselen Koppeling aan alle zijden mogelijk Luchtgeleiderplaten in het 19"-montageframe geïntegreerd Deuropeningshoek max. 130° t.b.v. koppeling, in gekoppelde toestand max. 115°
Technische gegevens	Max. belastbaarheid 250 kg per compartiment

Functies

Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dakplaat: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,0 mm Deur aan voor- en achterzijde: plaatstaal, 1,5 mm Profielen: plaatstaal, 2,5 mm
General colour	RAL 7035
Kleur	Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035 19"-montageniveau, scharnieren en handgrepen gelakt in RAL 9005
Levering	VX IT Compartment Rack, bevat vier geïntegreerde installatiecompartimenten Per compartiment 482,6 mm (19") montageniveau, voor en achter, links en rechts aan de geïntegreerde scheidingswanden vastgeschroefd Symmetrisch gedeelde bodemplaat, over de complete behuizingsdiepte voorgemonteerd 4 plaatstalen deuren, geventileerd, voor en achter Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E Incl. potentiaalvereffening, voorbereid voor het aanbrengen van aardlitzen Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsprofielen voor en achter per compartiment in diepte variabel bevestigd, voorzijde incl. rondom geïntegreerde luchtschotten 8 sleutels
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 1.000 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)	740 mm
Number front doors	4
Number back doors	4
19"-bevestiging	4 x 11 HE Incl. 482,6 mm (19")-montageniveau, aan de voor- en achterzijde van elk compartiment, individueel, onafhankelijk van elkaar af te stellen
Uitvoering	Compartment Rack, 4 x 11 HE

Functies

Uitvoering dak	Dakplaat, eendelig, met aan beide zijden kabelgeleiding in het middendeel van het dak
Design doors	Deuropeningshoek max. 130° Incl. 2-punts espagnoletsluiting
Uitvoering deur achter	met 4 compartimenten, geventileerd
Uitvoering deur voorzijde	met 4 compartimenten, geventileerd
Uitvoering profielen	19"-profielen in het VX IT Compartiment Rack
Uitvoering bodem	Bodemframe met voorgemonteerde, uittrekbare, tweedelige, gesloten bodemplaat
Uitvoering 19"-niveau(s)	19"-niveau voor en achter 19"-montageniveau met universele montagebeugels, voor en achter, in diepte variabel, raster 12,5 mm, wordt links en rechts aan de scheidingswanden vastgeschroefd, met geïntegreerde luchtgeleiderplaten
Uitvoering positie profielen	19"-niveau voor en achter
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	VX IT Compartment rack, geventileerd, 4 compartimenten, 19"-niveau voor en achter, 4 x 11 HE, BHD: 600x2200x1000 mm, kastframe en vlakke delen: RAL 7035, interieuropbouw: RAL 9005

Goedkeuringen

Certificaten	Oppervlak

Goedkeuringen

Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit