Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.292

Montageframe, 19"

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.292 - Montageframe, 19" voor TS, TS IT

Voor de opbouw van het voorste en achterst 482,6 mm (19˝)-niveau, het gelaste 482,6 mm (19˝)-montageframe kan volledig in diepte variabel worden bevestigd.



Functies

Bestelnr.	DK 5501.292
Product omschrijving	Gelast 482,6 mm (19")-montageframe binnen een TS-frame. Analoge profielen TS IT voor volledige systeemcompatibiliteit, incl. montage zonder gereedschap. In diepte verstelbare bevestiging tussen dak- en bodemframes. Individuele hoogte-eenheden in twee richtingen doorgenummerd. Montageframe voorzijde, voorbereid voor integratie van kabelmanagement en Dynamic Rack Control (RFID), montageframe achterzijde voor ruimtebesparende integratie van systeemstroomrail PDU, aan beide zijden in Zero-U-Space.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Grondlak
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden	47 HE
Inbouwpositie	voor
Belastbaarheid	Tot max. 15.000 N statische belasting, bij een gelijkmatige belastingverdeling over twee 19"-montageframes, bij volledige opbouw.
Opmerking	Het buitenste montageniveau van het kastframe blijft behouden voor verdere componenten, rondom lopende compartimentering mogelijk met luchtgeleiderplaten

© Rittal 2026

Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: TS TS IT Breedte: 800 mm Hoogte: 2.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	14,6 kg
Brutogewicht	16,6 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	19 inch montageframe voorzijde tbv TS-IT, 47HE, geschikt voor behuizing 800x2200 mm BxH, plaatstaal gelakt, RAL 9005