Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.325
Schuiflade

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.325 - Schuiflade voor één 19"-bevestigingsniveau

Voor frontbevestiging op profielen, 482,6 mm (19"). Met afdekking en telescooprails voor het opbergen van lijsten, bedieningshandleidingen en klein materiaal.

Functies

Bestelnr.	DK 5502.325
Product omschrijving	Voor bevestiging aan de voorste 19"-profielen. Met afdekking en telescooprails voor het opbergen van lijsten, bedieningshandleidingen en klein materiaal. De compacte uitvoering van de 2 HE-variant is ook geschikt voor montage in een zwenkraam.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 9005
Levering	Compleet gemonteerd Veiligheidssluiting 12321
Binnenwerkse diepte	419 mm
Binnenwerkse breedte	411 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	7,785 kg
Brutogewicht	8,195 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	19 inch schuiflade, 3HE, D=419 mm, inbouwdiepte=427 mm, plaatstaal, RAL 9005