Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.550
Bodemplaat

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.550 - Bodemplaat voor TS IT, TX CableNet

Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. De set bodemplaten dient voor het afdekken van de complete bodemopening.

Functies

Bestelnr.	DK 5502.550
Uitvoering	Bodemplaat gesloten, met schuifplaat, meerdelig
Product omschrijving	Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. Bodemplaatset: Als afdekking van de complete bodemopening. Bodemplaatmodulen: Modulen overeenkomstig de toepassing selecteren.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Bij het kiezen van de benodigde moduulplaten voor het inrichten van de bodem moet ook rekening worden gehouden met de aanwijzingen in de montagehandleiding met betrekking tot het bodemframe.
Geschikt voor	Behuizingstype: TS IT TX CableNet Breedte: 800 mm Diepte: 1.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	7,94 kg
Brutogewicht	8,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620

Functies

ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	DK Bodemplaatset, bodemplaat gesloten, met schuifplaat, meerdelig, BxD: 800x1000 mm, voor TS IT, TX CableNet, plaatstaal, verzinkt