Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5856.600

Vrijstaande kast VX SE

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SE 5856.600 - Vrijstaande kast VX SE Roestvaststaal

Stabiele vrijstaande kast van roestvaststaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Volledig compatibel met de aanbouwkasten VX25. Kasten met een breedte van 600 tot 1200 mm. Efficiëntieverhogend, omdat er geen zijwanden meer hoeven te worden gemonteerd.





Functies

Bestelnr.	SE 5856.600
Materiaal	Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Behuizing, deur en achterwand: In één richting geschuurd, korrel 400 Bodemplaten: blank Montageplaat: verzinkt

© Rittal 2026

Functies

Levering	Kast boven en aan de zijkanten gesloten Deur(en) Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Achterwand, afschroefbaar Montageplaat Bodemplaten Sluiting: 3 mm dubbelbaard 2 montagerails 18 x 39 mm
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 500 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	499 mm x 1.096 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
IK-code	IK10
Aantal deuren	1
Opmerking	Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven 2486.400.
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	72,012 kg
Brutogewicht	74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	248,94
Douanetariefnummer	94032080

Functies

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	VX SE Vrijstaande kast, BHD: 600x1200x500 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat en met één deur aan de voorzijde

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak Beschermklasse
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration