Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 6315.350

# Bedieningsbehuizingen AX met handgreepprofielen

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 6315.350 - Bedieningsbehuizingen AX met handgreepprofielen

Bedieningsbehuizingen met handgreepprofielen op AX-basis, plaatstaal, met draagarmuitsparing Ø 130 mm, passend bij draagarmsysteem CP 60/120/180, toegang t.b.v. onderhoud aan de voorzijde, aluminium frontplaat eenvoudig te demonteren voor bewerking, beschermklasse IP55.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | AX 6315.350 |
| Uitvoering | Draagarmaansluiting Ø 130 mm |
| Materiaal | Kast: plaatstaal<br>Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting<br>Frontplaat: aluminium<br>Afdekkappen: kunststof |
| Oppervlak | Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak<br>Handgreepprofiel: blank geëloxeerd<br>Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | Kast en deur: RAL 7035<br>Handgreepprofiel: blank geëloxeerd<br>Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd<br>Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024 |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Levering | Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmaansluiting Ø 130 mm<br>Aan de voorzijde met uitsparing, afgedekt door eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke aluminium frontplaat<br>Handgreepprofielen aan de zijkant met afdekkappen<br>Gemonteerd hoekprofiel voor interieuropbouw met systeemboring<br>Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk |
| Afmetingen | Breedte: 380 mm<br>Hoogte: 380 mm<br>Diepte: 210 mm |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12 |
| Typekeuring volgens 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Uitvoering | Servicetoegang vanaf de voorzijde |
| IK-code | IK08 |
| Opmerking | Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien<br>Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde verstevigingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht<br>Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf achterzijde: Binnenwerk, vervangbaar door minicomforthandgreep AX, binnenwerken 27 mm, uitvoering A<br>Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf voorzijde: binnenwerk, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Opmerking | passende montageplaat 5051.371 met verzendzakje 5051.300 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 9,23 kg |
| Brutogewicht | 9,26 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 40,7 kg CO2 eq (Cat B) |

# Functies

| | |
|---|---|
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ETIM 8 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Product omschrijving | AX Bedieningsbehuizing met handgreepprofielen, BHD: 380x380x210 mm, plaatstaal, handgreepprofielen van aluminium, servicetoegang vanaf de voorzijde |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |