Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6372.552
Comfort-Panel

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

CP 6372.552 - Comfort-Panel

Aluminiumbehuizing, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Gering gewicht bij hoge stabiliteit. Beschermklasse IP 65 volgens IEC 60 529.





Functies

Bestelnr.	CP 6372.552
Uitvoering	Draagarmaansluiting Ø 130 mm
Voordelen	Aluminium kast, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Gering gewicht bij hoge stabiliteit Compatibel met alle Rittal stand- en draagarmsystemen
Materiaal	Behuizing: spuitgietaluminium profiel Hoekstukken: zinkspuitwerk Beschermhoeken: kunststof
General colour	Blank geëloxeerd
Kleur	Kast: aluminium, blank geëloxeerd Hoekstukken: RAL 7035 Beschermhoeken: overeenkomstig RAL 7024
Levering	Behuizing met uitsparing voor draagarmaansluiting 3 mm dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering C Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal voor frontplaten Achterwand scharnierend, scharnierpunt aan de lange zijde van de behuizing

© Rittal 2026

Functies

Afmetingen	Breedte: 628,5 mm Hoogte: 608,5 mm Diepte: 170 mm
Inbouwdiepte	152 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Geschikt voor frontpaneelbreedte	520 mm
Geschikt voor frontpaneelhoogte	500 mm
Uitvoering	Servicetoegang vanaf de achterzijde
Opmerking	Verwisselen van de draagarmaansluiting mogelijk door de behuizing om te draaien
Basismateriaal	Aluminium
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	14,375 kg
Brutogewicht	17,375 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Product omschrijving	CP Comfort-Panel voor frontplaatbreedte 520 mm en -hoogte 500 mm, inbouwdiepte 152 mm, met draagarmaansluiting 130 mm diameter en scharnierende achterwand

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK