
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# CP 6660.010

# Draagbuis CP 40, roestvaststaal

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6660.010 - Draagbuis CP 40, roestvaststaal gesloten

Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | CP 6660.010 |
| Product omschrijving | Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven. |
| Materiaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Oppervlak | In één richting geschuurd, korrel 400 |
| Levering | Draagbuis |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09<br>IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09 |
| Diameter | 48,3 mm |
| Lengte | 1.000 mm |
| Materiaaldikte | 3,6 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 3,7 kg |
| Brutogewicht | 3,9 kg |
| Douanetariefnummer | 73064020 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Product omschrijving | CP Draagbuis CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), L=1000 mm |

## Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | Fabrikantverklaring |