Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6681.000

Premium-Panel

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6681.000 - Premium-Panel Roestvaststaal

Premium-Panel van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), bestand tegen hogedrukreiniging.





Functies

Bestelnr.	CP 6681.000
Uitvoering	Met draagarmaansluiting CP 40, roestvaststaal
Voordelen	Bestand tegen hogedrukreiniging: de afdichting ligt tussen twee vlakken en wordt door het vastschroeven van de vlakken optimaal gecomprimeerd. Geschikt voor ultrareine zones: Schroefbevestiging om aan de hoge eisen van het levensmiddelenbereik te voldoen. Verzonken met kunststof afdekpluggen of opliggende zeskantschroeven.
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	In één richting geschuurd, korrel 400
Afmetingen	Breedte: 530 mm Hoogte: 360 mm Diepte: 120 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 66 IP X9
Geschikt voor draagarmaansluiting	boven of onder (door het draaien van de behuizing)
Cleanroom class	Luchtzuiverheidsklasse 1 volgens DIN EN ISO 14 644-1
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.

Functies

Nettogewicht	8,835 kg
Brutogewicht	9,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	35,41
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Product omschrijving	CP Premium-Panel, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 530x360x120 mm BxHxD, met draagarmaansluiting, IP 69K

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration