Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6705.600

Lessenaaronderdelen

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

TP 6705.600 - Lessenaaronderdelen

TP TopConsole-onderdelen, vier breedten en twee verschillende diepten vormen de basis voor elke TopConsole-oplossing. De AX-slotplaat zorgt voor een homogeen uiterlijk. Met de meegeleverde tweedelige bodemplaten is een eenvoudige kabelgeleiding te realiseren.

Functies

Bestelnr.	TP 6705.600
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal
Oppervlak	Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing boven open Deur resp. dubbele deur met espagnoletsluiting (bij een diepte van 400 mm aan de voorzijde, bij een diepte van 500 mm aan de voor- en achterzijde) Montageplaat Bodemplaten
Afmetingen montageplaat (B x H)	699 mm x 571 mm
Aantal deuren	1
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 675 mm Diepte: 500 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Opmerking	Montageplaat, in diepte variabel in het 25 mm raster
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	51 kg

© Rittal 2026

Functies

Brutogewicht	52,5 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Product omschrijving	TP Lessenaar onderd 1dV&A 800x675x500

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK