Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6730.330

Deelmontageplaten, inhangbaar

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6730.330 - Deelmontageplaten, inhangbaar voor TP, TS, VX SE

Voor inbouw in lessenaar-boven- en -middendeel aan systeem-montagerails voor de interieuropbouw.

Functies

Bestelnr.	TP 6730.330
Product omschrijving	Voor eenvoudige montage aan voor te monteren bevestigingsschroeven.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	Lessenaar-boven- en -middendeel aan systeem-montagerails voor de interieuropbouw Lessenaar-onderdeel aan de zijkant van in diepte gemonteerde systeemchassis of montageprofielen Andere behuizingen aan rails met boringen in het 25 mm-raster
Opmerking	Koppeling door vastschroeven aan de zijkant mogelijk Maximale inbouwbreedte voor deelmontageplaten = lessenaarbreedte minus 100 mm Bij TP is bovendien een rail voor interieuropbouw TP nodig
Afmetingen	Breedte: 500 mm Hoogte: 437 mm
Geschikt voor behuizingstype	TP TS VX SE CX
Geschikt voor	Behuizingstype: TP TS VX SE CX
Leveringseenheid	1 st.

© Rittal 2026

Functies

Nettogewicht	4,6 kg
Brutogewicht	4,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504
Product omschrijving	TP Deelmontageplaten, inhangbaar, voor TS, SE, TP, CX, BH: 500x437 mm

© Rittal 2026