
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.022

CMC III processing units

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

DK 7030.022 - CMC III processing units

De CMC III-processing unit 19“ Edition vormt de basis van het bewakingssysteem CMC III. Er kunnen maximaal 32/16 externe sensoren / CAN-bus-aansluitunits worden aangesloten. De units kunnen via Ethernet aan het datanetwerk worden gekoppeld en via web / USB worden geconfigureerd. Daarnaast kunnen ze alarmmeldingen via een mailserver verzenden en via SNMP aan het netwerkmanagementsysteem van een bedrijf worden gekoppeld.

Functies

Bestelnr.	DK 7030.022
Uitvoering	Uitvoering 19"
Voordelen	Hoge beschikbaarheid door redundante voeding. Kostenbesparing door optimale benutting van de beschikbare ruimte en aansluittechniek.
Toepassingsgebieden	Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
Mogelijkheden	Centrale bewakingsunit voor het CMC III-systeem. Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet Verzamelt meetgegevens en alarmeert netwerkmanagementsystemen of centrales bij overschrijding van de vrij instelbare grenswaarden.
Uitvoering	Piëzo-signaalgever voor akoestische informatie Tijdfunctie door realtime-klok met NTP
Materiaal	Kunststof Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Oppervlak	Front: glad Behuizing: structuur
Kleur	Kast: RAL 7035 Voorzijde: RAL 9005
Levering	CMC III processing unit Basissysteem Geïntegreerd display Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
Interfaces bussysteem	RJ45 CAN-bus

Functies

Alarm-relaisuitgang	Klem t/m 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
Mobiele website	Voor Android en Windows mobiel
Netwerkinterface	Ethernet volgens IEEE 802.3 via 10/100BaseT fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis-netwerkcamera met VAPIX® Version 3
Aantal sensoren (max.)	16
Opmerking	Voor een hogere beveiliging van het netwerk kunnen niet-versleutelde protocollen worden gedeactiveerd
LED-indicaties (achterzijde)	Netwerkstatus
LED-indicaties (voorzijde)	Status
Protocollen	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP met SSL HTTP HTTPS met SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232

Functies

Afmetingen	Breedte: 450 mm Hoogte: 44 mm Diepte: 144 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	5...95 %
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,2 kg
Brutogewicht	2,452 kg
CRA-risicoklasse	Default (Low Risk)
Douanetariefnummer	85311095
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Product omschrijving	CMC III-processing unit 19"-uitvoering

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Cyber Security Certificate TÜV-geteste veiligheid