Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.571

CMC III LTE-unit

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

DK 7030.571 - CMC III LTE-unit

De CMC III LTE-unit geeft per SMS via ISDN of LTE betrouwbare informatie over alarmmeldingen.

Functies

Bestelnr.	DK 7030.571
Product omschrijving	Voor de opbouw van een redundante overdrachtsweg of, wanneer er geen netwerkstructuur aanwezig is, voor het doorsturen van alarmmeldingen. De alarmmelding wordt uitgevoerd als SMS. Bereik van LTE (4G), UMTS (3G) en GSM (2G) met automatische omschakelfunctie, zie frequentiebanden en frequenties. Een standaard SIM-kaart moet door de klant zelf worden besteld.
Technische gegevens	De CMC III LTE-unit is toe te passen in mobiele 4G-, 3G- en 2G-netwerken en wel in de volgende frequentiebereiken: 4G LTE-band 1 (2100 MHz) 4G LTE-band 3 (1800 MHz) 4G LTE-band 8 (900 MHz) 4G LTE-band 20 (800 MHz) 4G LTE-band 28 (700 MHz) 3G UMTS-band 1 (2100 MHz) 3G UMTS-band 8 (900 MHz) 2G GSM (900 MHz) 2G GSM (1800 MHz)
Materiaal	Kunststof
Kleur	Voorzijde: RAL 9005 Kast: RAL 7035
Levering	CMC III LTE-unit RJ12-kabel Antenne met magneetvoet
Serial interface	2 x RJ12
Afmetingen	Breedte: 138 mm Hoogte: 40 mm Diepte: 132 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...55 °C

© Rittal 2026

Functies

Opslagtemperatuurbereik	45 °C...85 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,6 kg
Brutogewicht	0,645 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Douanetariefnummer	85176200
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Product omschrijving	CMC III LTE Unit

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK