
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7119.140

# Legbord 1 HE, vaste inbouw

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7119.140 - Legbord 1 HE, vaste inbouw 482,6 mm (19")-systeemboring

482,6 mm (19")/535 mm (metrisch), montagevlak voor kleine actieve componenten zoals bijv. modems of mini-Hub's op inch- of metrische niveaus, belastbaarheid: 10 kg.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | DK 7119.140 |
| Uitvoering | Uitvoering 19" |
| Product omschrijving | Het ideale montagevlak voor kleine actieve componenten zoals bijv. modems of mini-Hub's. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | RAL 7035 |
| Belastbaarheid | 10 kg oppervlaktebelasting, statisch |
| Opmerking | Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.<br>Vrije opbouwhoogte binnen HE circa 35 mm |
| Afmetingen | Breedte: 482,6 mm<br>Diepte: 140 mm |
| Hoogte-eenheden | 1 HE |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,781 kg |
| Brutogewicht | 0,881 kg |

# Functies

| | |
|---|---|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 3,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Product omschrijving | TS-IT Legbord 1 HE, vaste inbouw voor 19 inch-bevestigingsniveau, D=140 mm, belastbaarheid 10 kg, plaatstaal, RAL 7035 |