Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7119.250

Legbord 2 HE, vaste inbouw

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7119.250 - Legbord 2 HE, vaste inbouw

Legborden 2 HE, vaste inbouw voor bevestiging aan de 19-systeemboringen. Belastbaarheid: 25 kg.





Functies

Bestelnr.	DK 7119.250
Uitvoering	inch
Product omschrijving	Voor montage aan een 19"-bevestigingsniveau.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 7035
Belastbaarheid	25 kg oppervlaktebelasting, statisch
Opmerking	Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Diepte: 250 mm
Hoogte-eenheden	2 HE
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,92 kg
Brutogewicht	2,223 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)

Functies

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS-IT Legbord 2 HE, vaste inbouw voor 19 inch-bevestigingsniveau, D=250 mm, belastbaarheid 25 kg, plaatstaal, RAL 7035