Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7240.310
# Contactdoosstrook

Staat: 25-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7240.310 - Contactdoosstrook in het aluminium kanaal

De contactdoosstroken in een aluminium kanaal zijn leverbaar in verschillende lengten met verschillende functie-elementen, variabele bevestigingsmogelijkheden.







## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | DK 7240.310 |
| Uitvoering | Zonder schakelaar |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Product omschrijving | De contactdoosstroken zijn leverbaar in verschillende landvarianten met verschillende functie-elementen. De nadruk werd vooral gelegd op een praktijkgerichte en universele bevestiging: met een in vier standen verstelbare beugel wordt een gevarieerde bevestigingsmogelijkheid verkregen. Zo kunnen bijv. de 482 mm lange contactdoosstroken desgewenst worden gemonteerd op 482,6 mm (19")-profielen, aan het 19"-montageframe, aan het behuizingsframe of achter in de wandpatchkast.<br>Contactdoosstroken die langer zijn dan 482 mm kunnen uitsluitend aan het behuizingsframe worden gemonteerd. Zonder extra bevestigingstoebehoren kan de contactdoosstrook op alle profielen met het 25 mm-raster worden gemonteerd. Dat vereenvoudigt de keuze aanzienlijk, biedt extra flexibiliteit en bespaart op opslagkosten. Ook aan het geleiden van de voedingskabel is gedacht. Bij de montage op een 482,6 mm (19")-profiel is er voldoende ruimte om de voedingskabel zonder te knikken tussen de wandcontactdoos en het profiel te geleiden. Door de afdekking van de contactdoosstrook onder een hoek van 45° te plaatsen, is een onbeperkte toepassing van hoekconnectoren mogelijk. |
| Materiaal | Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd<br>Contactdoosopeningen: polycarbonaat |
| Levering | Contactdoosstrook<br>2 bevestigingsbeugels<br>Incl. bevestigingsmateriaal<br>Incl. aansluitkabel, zonder connector, 2 m, H05VV-F3G1,5 |
| Uitvoering | Zonder schakelaar |
| Contactdozen | 12 x D/NL, geaard (type F, CEE 7/3) |
| Afmetingen | Hoogte: 44 mm<br>Diepte: 44 mm<br>Lengte: 658,6 mm |
| Lengte aansluitkabel | 2 m |
| Aansluitkabel (type) | H05VV-F3G1,5 |
| Bevestigingsmaat | 628,5 mm |
| Tolerantie bevestigingsmaat | 25 mm |
| Nominale spanning | 250 V AC, 50 Hz |

# Functies

| | |
|---|---|
| Nominale spanning | 250 V AC, 50 Hz |
| Nominale stroom (max.) | 16 A |
| Aansluiting (elektrisch) | Adereindhulzen |
| Inbouwmogelijkheden | Componenten met 25 mm-raster<br>Kastframe |
| Opmerking | Afhankelijk van de toepassing is het raadzaam om ter voorkoming van storingen als gevolg van pieken bij inschakelen een laststroomreserve te hanteren<br>Bevestigingsafstand variabel binnen een bereik van 25 mm, de maat boringsmidden - boringsmidden van de montagebeugels is aangegeven. |
| Normen | DIN 49 440-1 |
| Kleur contactdoos | grijs |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Brutogewicht | 1,2 kg |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Product omschrijving | DK Wandcontactdoosstrook, geaard, zonder schakelaar, 16A, 12 contactdozen, L=658,6 mm, voor frame bevestiging |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |