
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7246.100

Adapterset, 3 HE

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7246.100 - Adapterset, 3 HE voor kastbreedte 800 mm

Voor de bevestiging van afzonderlijke 482,6 mm (19")-componenten resp. als extra inbouwmogelijkheid in het achterste kastbereik.



Functies

Bestelnr.	DK 7246.100
Uitvoering	Inbouwpositie symmetrisch
Product omschrijving	Voor de bevestiging van afzonderlijke 19"-componenten resp. als extra inbouwmogelijkheid in het achterste kastbereik. Het bevestigingsniveau kan in het adapterprofiel 100 mm, in stappen van 25 mm, in diepte worden versteld, zodat er ook bij toepassing van patchpanels of splitterboxen voldoende ruimte is voor het rangeren. De bevestiging vindt plaats op het binnenste montageniveau van het profielframe of een hiermee overeenkomend chassis in de kastdiepte.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Hoogte-eenheden	3 HE
Inbouwafmetingen	Installation depth for components: 482,6 mm Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	1,14 kg
Brutogewicht	1,304 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2026

Functies

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	Adapterset 3 HE/5 SU, 128,5x135x0