Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.035

Energy-Box, 19"

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

DK 7480.035 - Energy-Box, 19"

Een in diepte verstelbaar omegaprofiel voor installatie-inbouwapparatuur volgens DIN 43 880 in de bouwgrootten 1 – 3, maximale opname van 22 installatie-apparaten.

Functies

Bestelnr.	DK 7480.035
Product omschrijving	In de diepte verstelbare DIN-rail voor installatie-inbouwapparaten volgens DIN 43 880 in de bouwgrootten 1 – 3, bijvoorbeeld voor de opname van wandcontactdoosstroken, veiligheidsschakelaars, etc., met kabelbevestiging aan de achterzijde en per geïsoleerde sokkel een N- en PE-rail.
Kleur	RAL 7035
Levering	Energy-Box met in diepte verstelbare omegaprofiel voor installatie-inbouwapparaten volgens DIN 43880, grootte 1-3, aan de achterzijde met borstelstrip voor kabelinvoer Kunststof afdekkap incl. reserveveldafdekking (UL94-V0) 44 aansluitklemmen, 4 mm² 2 aansluitklemmen, 16 mm² 2 blindafdekkingen 12 aansluitklemmen voor trekontlasting van de aansluitkabel Coderingsstroken, zelfklevend
Max. delingseenheden à 18 mm	22
Opmerking	Op verzoek door de fabriek voorzien van veiligheidsschakelaars.
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Hoogte: 132,5 mm Diepte: 155 mm
Hoogte-eenheden	3 HE
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,354 kg
Brutogewicht	2,54 kg
Douanetariefnummer	85366990
ETIM 9	EC002620

Functies

ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	DK Energy-Box, 3HE, met gemonteerde N- en PE-rail en borstelstrip, 483x132,5x155 mm BxHxD