Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7501.000
VerticalBox

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

DK 7501.000 - VerticalBox

Compacte 19"-behuizing voor kleine netwerken, als wand-, onderbouw- of desktop-behuizing toepasbaar.







Functies

Bestelnr.	DK 7501.000
Product omschrijving	Compacte 19"-behuizing voor kleine netwerken.
Voordelen	Als wand-, onderzet- of desktop-behuizing te gebruiken Vanaf drie zijden vrije toegang ten behoeve van interieuropbouw Passieve ventilatie door ventilatiesleuven Achterwand voorbereid voor de opname van ventilatoren Draairichting deur naar keuze Ruimtebesparende, zijdelingse, verticale opname van de 19"-opbouwcomponenten
Materiaal	Plaatstaal Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing met zichtdeur Zijwanden (1 x vast, 1 x ingestoken) met ventilatiesleuven Knockouts voor kabelinvoer via dak en bodem Ingestoken achterwand, met knockouts voor kabelinvoer en de opname van ventilatoren 19"-bevestigingsniveau, 5 HE, horizontaal voor en achter, in diepte verstelbaar, niveauafstand 434 – 489 mm Veiligheidssluiting 12321 in de deur, zij- en achterwand 4 kunststofvoeten, zelfklevend

Functies

Hoogte-eenheden	5 HE
Afmetingen	Breedte: 300 mm Hoogte: 540 mm Diepte: 600 mm
Inbouwhoogte voor componenten	5 HE
Basismateriaal	Plaatstaal
Belastbaarheid	250 N
Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416	250 N
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	16,188 kg
Brutogewicht	17,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Product omschrijving	DK VerticalBox, compacte 19"-behuizing voor kleine netwerken, met ventilatiesleuven voor passieve ventilatie, 5 HE, BHD: 300x540x600 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	Fabrikantverklaring