Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.740
Stelvoeten

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7507.740 - Stelvoeten voor FlatBox, M10 x 20 mm

Stelvoeten, voor FlatBox

Functies

Bestelnr.	DK 7507.740
Product omschrijving	Voor het inschroeven in de kastbodem. Sleutelmaat 17, schroefdraad binnenzeskant 30.
Toepassingsgebieden	Tafelbehuizingen Standbehuizing
Mogelijkheden	Voor het inschroeven in de behuizingsbodem
Materiaal	Voet: Kunststof
Kleur	Voet: RAL 9005
Levelling low	30 mm
Adjustment tool	Zeskantsleutel SW 17
Max. belastbaarheid (statisch) per component	5.500 N
Afmetingen	Schroefdraad: M10 Schroefdraadlengte: 20 mm
Instelbereik	10 - 20 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,128 kg
Brutogewicht	0,131 kg
Douanetariefnummer	39232100
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	FB Stelvoeten voor FlatBox, M10x20 mm

© Rittal 2026