Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.080

Profielen, 19"

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

DK 7827.080 - Profielen, 19" voor TS, CS Toptec

Profielen in de gebogen uitvoering. Als alternatief zijn L-vormige profielen verkrijgbaar.

Functies

Bestelnr.	DK 7827.080
Uitvoering	Gebogen
Voordelen	Geïntegreerde HE-markeringen aan de voorzijde vereenvoudigen de systematische opbouw binnen het inch-niveau
Technische gegevens	Geïntegreerde 19"-boringen (EIA-norm) Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten Gechromateerd voor een geleidende verbinding met de ingebouwde inch-componenten
Materiaal	Plaatstaal, 2 mm
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden	15 HE
Opmerking	Met de profielen kunnen tevens de bevestigingsmaten 21", 23" en 24" worden gerealiseerd. Selecteer de glijrails a.u.b. overeenkomstig de betreffende 19"-niveauafstand. Voor een combinatie met L-vormige profielen is toepassing van de montageadapter voor L-vormige profielen noodzakelijk.
Geschikt voor	Behuizingstype: TS 8 CS Toptec Hoogte: 800 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	2,4 kg
Brutogewicht	2,471 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620

Functies

ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS 19 inch profielen tbv TS/TS-IT/SC Toptec, gebogen, 15HE, plaatstaal