Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7827.200

# Profielen, 19"

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# DK 7827.200 - Profielen, 19" voor TS, CS Toptec

Profielen in de gebogen uitvoering. Als alternatief zijn L-vormige profielen verkrijgbaar.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | DK 7827.200 |
| Uitvoering | Gebogen |
| Voordelen | Geïntegreerde HE-markeringen aan de voorzijde vereenvoudigen de systematische opbouw binnen het inch-niveau |
| Technische gegevens | Geïntegreerde 19"-boringen (EIA-norm)<br>Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten<br>Gechromateerd voor een geleidende verbinding met de ingebouwde inch-componenten |
| Materiaal | Plaatstaal, 2 mm |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Afmetingen | Breedte: 482,6 mm |
| Hoogte-eenheden | 42 HE |
| Opmerking | Met de profielen kunnen tevens de bevestigingsmaten 21", 23" en 24" worden gerealiseerd.<br>Selecteer de glijrails a.u.b. overeenkomstig de betreffende 19"-niveauafstand.<br>Voor een combinatie met L-vormige profielen is toepassing van de montageadapter voor L-vormige profielen noodzakelijk. |
| Geschikt voor | Behuizingstype: TS 8<br>CS Toptec<br>Hoogte: 2.000 mm |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 5,842 kg |
| Brutogewicht | 6,26 kg |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |

# Functies

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Product omschrijving | TS 19 inch profielen tbv TS/TS-IT/SC Toptec, gebogen, 42 HE, plaatstaal |