Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.221

Profielen, 19"

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

DK 7827.221 - Profielen, 19" voor TS

L-vormige profielen, ook voor de opname van inbouwsets voor serversystemen.

Functies

Bestelnr.	DK 7827.221
Uitvoering	L-vormig
Voordelen	Geïntegreerde HE-markeringen aan de voorzijde vereenvoudigen de systematische opbouw binnen het inch-niveau L-vormige profielen dienen voor de opname van inbouwsets van serversystemen Geschikt voor gedeeltelijke 19"-opbouw
Technische gegevens	Geïntegreerde 19"-boringen (EIA-norm) Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten Gechromateerd voor een geleidende verbinding met de ingebouwde inch-componenten
Materiaal	Plaatstaal, 2 mm
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden	47 HE
Opmerking	Selecteer de glijrails a.u.b. overeenkomstig de betreffende 19"-niveauafstand. Voor een combinatie met L-vormige profielen is toepassing van de montageadapter voor L-vormige profielen noodzakelijk.
Geschikt voor	Behuizingstype: TS Hoogte: 2.200 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	4,958 kg
Brutogewicht	5,218 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Functies

Product omschrijving	TS 19 inch profielen tbv TS/TS-IT/SC Toptec, L-vormig, 47HE, plaatstaal