Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TX 7888.208

Netwerkbehuizing TX CableNet

Staat: 17-2-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

TX 7888.208 - Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele interieuropbouw.

Functies

Bestelnr.	TX 7888.208
Uitvoering	1e generatie met zichtdeur met zijwanden
Voordelen	Locatievariabele kabelgeleiding Veilig plaatsen van de kabel waarbij rekening wordt gehouden met de kritische buigradius "Waterval"-concept kabelgeleiding: eenvoudige en betrouwbare kabelgeleiding via het dak Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast TS- en VX-compatibele toebehoren Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw

Functies

Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, 1,2 mm Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm 19"-profielen: plaatstaal, 2 mm Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter Kastframe met deuren en dakplaat Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren Sluiting voor en achter: Designhandgreep met veiligheidssluiting 3524 E Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid Twee 19"-profielen voor en achter IPPC-palet 19"-profielen
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden	42 HE
Hoogte-eenheden	42 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand)	445 mm
Uitvoering	met zijwanden
Design doors	gesloten
Uitvoering deur achter	Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten
Uitvoering deur voorzijde	Zichtdeur, eendelig met éénlaags veiligheidsglas 3 mm Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°

Functies

Belastbaarheid	5000 N
Belastbaarheid	5.000 N
Opmerking	Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd Borstelstrips voor het afdekken van de kabelinvoer zijn separaat leverbaar en kunnen gemakkelijk via ons toebehorenprogramma worden besteld.
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	112
Brutogewicht	122
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177963467
E-Number Sweden	E7238489
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK