Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.898

Netwerkbehuizing TX CableNet

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

TX 7888.898 - Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele interieuropbouw.





Functies

Bestelnr.	TX 7888.898
Uitvoering	2e generatie Voorgemonteerd met zichtdeur met zijwanden Met dakplaat
Product omschrijving	Optimale IT-rackoplossing voor plekken waar weinig ruimte beschikbaar is, lage plafondhoogten of moeilijk toegankelijke ruimten.Geen vermogensverliezen door ongebruikte hoogte-eenheden bij opbouwcomponenten met uitsluitend kleine elektrocomponenten.
Voordelen	Nieuw dakplaatconcept: complete benutting van de diepte bij de bekabeling en mogelijke integratie van een ventilatormoduul Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw 19"-profielen, voor en achter, in diepte verstelbaar Zijwanden geschroefd voor snelle toegang Sokkelsysteem VX, geventileerd, voor een eenvoudige kabelinvoer via het bodembereik of in een koppeling, voor extra ondersteuning van de klimatisering. Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw

Functies

Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, 1,2 mm Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm 19"-profielen: plaatstaal, 2 mm Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter Kastframe met 19"-profielen, voor en achter Zijwanden Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen Borstelstrip 19"-combirail 50 binnenzeskantschroeven M5, kooimoeren M5, geleidend (meegeleverd) Kabelgeleidingsbeugels (los meegeleverd) Incl. bevestigingsmateriaal Geschroefde dakplaat met aan beide zijden verzonken kabelinvoer over de complete behuizingsdiepte alsook verzonken uitsparing in het midden voor de eenvoudige integratie van een ventilatormoduul.
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden	42 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand)	445 mm
Uitvoering	Voorgemonteerd met zijwanden
Uitvoering deur achter	Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten
Uitvoering deur voorzijde	Zichtdeur, eendelig met éénlaags veiligheidsglas 3 mm Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
Belastbaarheid	5000 N

Functies

Belastbaarheid (statisch)	500 kg
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 20
Opmerking	Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd Borstelstrips voor het afdekken van de kabelinvoer zijn separaat leverbaar en kunnen gemakkelijk via ons toebehorenprogramma worden besteld.
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	132,5 kg
Brutogewicht	142,5 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	TX CableNet, met zichtdeur, met dakplaat, zijwanden, 19"-profielen, voorgemonteerd, BHD: 800x2000x800 mm, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit