Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 7967.000
Inzetstukjes

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 7967.000 - Inzetstukjes voor dakplaat

Voor het omhoogzetten van het dak voor beluchting, in drie verschillende hoogten. Niet geschikt voor kraantransport.





Functies

Bestelnr.	SZ 7967.000
Product omschrijving	Voor het omhoogzetten van het dak voor beluchting, in drie verschillende hoogten.
Materiaal	Zeskant profielstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Niet geschikt voor combinatie met een 19"-montageframe Niet geschikt voor kraantransport
Afmetingen	Hoogte: 50 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M12
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,444 kg
Brutogewicht	0,539 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave

Functies

Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	SZ Afstandsbout tbv dakplaat TS, hoogte 50 mm, schroefdraad M12, zeskantprofielstaal, verzinkt