Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.801

PDU UK basic

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7979.801 - PDU UK basic

De energieverdeling is speciaal ontworpen voor computerruimten en vrijstaande racks met UK (BS 1363) apparaatconnectoren.

Functies

Bestelnr.	DK 7979.801
Uitvoering	Uitvoering 19"
Product omschrijving	High-end-stroomverdeling in een compact design voor IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Afhankelijk van de uitvoering met omvangrijke managementfuncties voor energiemeting en bewaking.
Voordelen	Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT Stroombesparend design, gering eigen verbruik
Technische gegevens	Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)
Materiaal	Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd Steekplaatsen: kunststof
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opties	Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren Andere kastkleuren mogelijk
Afmetingen	Hoogte: 44 mm Diepte: 144 mm Lengte: 450 mm
Aantal contactdozen en type	6 x BS 1363
Contactdozen	6 x BS 1363
Nominale stroom (max.)	13 A
Nominaal vermogen	3 kW

Functies

Voedingen	Aantal: 1 Fase per voeding: 1~
Lengte aansluitkabel	3 m
Aansluiting (elektrisch)	UK
Richtlijnen	EMC-richtlijn 2014/30/EU Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...50 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...95 %
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 800 mm Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 800 mm Behuizingstype: TX CableNet: ≥ 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,7 kg
Brutogewicht	2,8 kg
Douanetariefnummer	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Product omschrijving	DK PDU UK, basic, compacte basisstroomverdeling, BHD: 450x44x144 mm, 6x BS 1363, 230 V, 1~, 13 A

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit