Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8108.245

Zijwand, schroefbaar, plaatstaal

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

VX 8108.245 - Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor VX

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor VX.

Functies

Bestelnr.	VX 8108.245
Voordelen	Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp Montage door één persoon Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor	Behuizingstype: VX Hoogte: = 2.000 mm Diepte: = 800 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 12
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	38 kg
Brutogewicht	38,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	113,32 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave

Functies

Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Product omschrijving	VX-zijwand, schroefbaar, voor HD: 2000 x 800 mm, plaatstaal

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	PCF-declaration