Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8186.235

Zijwand, schroefbaar, plaatstaal

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8186.235 - Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor TS, TS IT

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor TS.

Functies

Bestelnr.	TS 8186.235
Voordelen	Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met contactelement Eenvoudige bevestiging door ophanghulp Aardbouten met contactvlakken
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	De houders voor de plaatdelen zijn naar keuze in of buiten de kast te monteren Montage-oppervlak: buitenafmetingen – 100 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS TS IT Hoogte: 1.800 mm Diepte: 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	25 kg
Brutogewicht	26,6 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002524

Functies

ECLASS 8.0	27182101
Product omschrijving	TS Schroefbare zijwanden, 1800x600 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035