Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8430.000

Aanbouwkasten VX25

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

VX 8430.000 - Aanbouwkasten VX25 Elektronicakast

Ideaal voor 19"-bouwgroepen en 19"-inschuifeenheden: met 19"-adapterprofielen aan de voorzijde, frontraam, deur achter, dakplaat en gedeelde bodemplaten





Functies

Bestelnr.	VX 8430.000
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Frontraam: spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken Deur achter: plaatstaal, 2,0 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Adapterprofielen 19": plaatstaal, 2 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achter: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Frontraam: poedercoating Bodemplaten: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Frontraam (rechts scharnierend, links met magneetsloten) Deur achter (draairichting rechts, naar links om te wisselen) Dakplaat Bodemplaten Adapterprofielen 19”, voorzijde

Functies

Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Inbouwhoogte voor componenten	42 HE
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	64,4 kg
Brutogewicht	67,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	167 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	VX-elektronicakast, BHD: 600 x 2000 x 600 mm, plaatstaal, met scharnierend frontraam, met adapterprofielen 19", één deur aan de achterzijde

Goedkeuringen

Certificaten	Oppervlak