Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.625
Zichtdeur

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8610.625 - Zichtdeur voor TS, TS IT, VX SE

Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.



Functies

Bestelnr.	TS 8610.625
Product omschrijving	Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
Materiaal	Frame: spuitgietaluminium profiel Hoekstukken: zinkspuitwerk Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	Frame: RAL 7035 Hoekstukken: RAL 7035 Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 9005
Levering	Raam zichtvenster met veiligheidsglas Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk 180°-scharnieren (4 stuks)
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 460 mm Zichtvensterhoogte: 2.040 mm
Zichtvensterhoogte	2.040 mm

Functies

Montage-instructie	Bij montage in plaats van de achterwand zijn de sluitdelen nodig
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Geschikt voor	Behuizingstype: TS TS IT VX SE Breedte: = 600 mm Hoogte: = 2.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	15,7 kg
Brutogewicht	16,2 kg
Douanetariefnummer	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	TS Zichtdeur voor TS/TS-IT-kasten, 600x2200 mm BxH, spuitgielaluminium/veiligheidsglas, RAL 7035/9005

© Rittal 2026