Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.070
Comforthandgreep

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

TS 8611.070 - Comforthandgreep voor TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Dankzij de uitklaptechniek maakt de handgreep geen zwenkbeweging. Daardoor kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt. Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem.





Functies

Bestelnr.	TS 8611.070
Uitvoering	voor halve profielcilinders
Product omschrijving	Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
Materiaal	Zinkspuitwerk
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	RAL 7035
Montage-instructie	Voor de montage aan zichtdeur TS, VX SE, deur onder PC, designdeur IW is de handgreepadapter vereist
Sluiting	Uitvoering sluiting: Voorbereid voor de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm

© Rittal 2026

Functies

Geschikt voor behuizingstype	TS TS IT VX SE PC-kast deur IW TS 8 roestvaststaal SE roestvaststaal EL 3-delig, 18 - 21 HE Wandbehuizingen AX, 3-delig
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,53 kg
Brutogewicht	0,58 kg
Douanetariefnummer	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Product omschrijving	TS Comforthandgreep voor TS/TS-IT/SE/PC/IW-kasten, voor enkele profielcilinder, zinkspuitwerk, RAL 7035

© Rittal 2026