Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 8611.100
# Binnenwerk

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# SZ 8611.100 - Binnenwerk

Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 8611.100 |
| Uitvoering | F |
| Materiaal | Zinkspuitwerk |
| Inbouw in een handgreepsysteem | Comforthandgreep TS voor binnenwerken<br>Comforthandgreep TS voor hangslot en binnenwerken<br>Uitklapbare hevelhandgreep voor binnenwerken<br>Uitklapbare hevelhandgreep voor hangslot en binnenwerken<br>Minicomforthandgreep voor EL 3-delig, voor binnenwerken |
| Sluiting | Binnenwerk: 7 mm vierkant |
| Geschikt voor behuizingstype | EL<br>TS<br>TS IT<br>VX SE<br>PC-kast deur<br>IW |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,014 kg |
| Brutogewicht | 0,015 kg |
| Douanetariefnummer | 83016000 |
| ETIM 9 | EC000743 |
| ECLASS 8.0 | 27409218 |
| Product omschrijving | Binnenwerken |

© Rittal 2026