Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 8611.110
Binnenwerk

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 8611.110 - Binnenwerk

Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.

Functies

Bestelnr.	SZ 8611.110
Uitvoering	F
Materiaal	Zinkspuitwerk
Inbouw in een handgreepsysteem	Comforthandgreep TS voor binnenwerken Comforthandgreep TS voor hangslot en binnenwerken Uitklapbare hevelhandgreep voor binnenwerken Uitklapbare hevelhandgreep voor hangslot en binnenwerken Minicomforthandgreep voor EL 3-delig, voor binnenwerken
Sluiting	Binnenwerk: 8 mm vierkant
Geschikt voor behuizingstype	EL TS TS IT VX SE PC-kast deur IW
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,014 kg
Brutogewicht	0,015 kg
Douanetariefnummer	83016000
ETIM 9	EC000743
ECLASS 8.0	27409218
Product omschrijving	Binnenwerken

© Rittal 2026