Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.160

TS systeemchassis 17 x 73 mm

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8612.160 - TS systeemchassis 17 x 73 mm

Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.





Functies

Bestelnr.	TS 8612.160
Uitvoering	Voor het buitenste montageniveau
Product omschrijving	Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsschroeven
Lengte	540 mm
Inbouwmogelijkheden	Aan het verticale TS, VX SE kastprofiel: rondom in hoogte verstelbaar gemonteerd aan het binnenste montageniveau Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte In TP via rail voor interieuropbouw: in de breedte voor binnenste montageniveau Als inbouwset voor legborden in TS, VX SE, eenvoudig inhangen en vastzetten
Montage-instructie	Bij de inbouw in TP is het railkoper voor interieuropbouw vereist
Geschikt voor	Behuizingstype: VX SE TP PC IW Breedte/diepte: 600 mm

© Rittal 2026

Functies

Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	2,4 kg
Brutogewicht	2,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	TS Systeemchassis 17x73 mm, voor het buitenste montageniveau, kastbreedte/-diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt