Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8614.060
Deelmontageplaten

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8614.060 - Deelmontageplaten voor TS, VX SE

Voor universele interieuropbouw en extra montageniveaus.



Functies

Bestelnr.	TS 8614.060
Product omschrijving	Voor universele interieuropbouw, ook in combinatie met systeemchassis en montageprofielen. Defecte componenten kunnen gemakkelijk en snel worden verwisseld. Extra montageniveaus.
Materiaal	Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Deelmontageplaten worden met de meegeleverde bevestigingstoebehoren direct aan de verticale kastprofielen bevestigd. In deze inbouwpositie (zowel in de breedte als in de diepte) bouwt u met een TS systeemchassis 17 x 73 mm en TS montageprofielen een binnenste montageniveau.
Afmetingen	Breedte: 900 mm Hoogte: 500 mm
Geschikt voor behuizingstype	TS VX SE

© Rittal 2026

Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: TS VX SE Breedte: = 600 mm = 1.000 mm Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	10,101 kg
Brutogewicht	11 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Product omschrijving	TS Deelmontageplaat tbv TS/SE, 900x500 mm, voor kastbreedte 600/1000 mm of -diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt