Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8617.610
# Deelmontageplaten

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# VX 8617.610 - Deelmontageplaten voor VX, VX SE, PC, IW

Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | VX 8617.610 |
| Product omschrijving | Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen. |
| Materiaal | Plaatstaal, 2,5 mm |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Geschikt voor deurbreedte | 1.000 mm |
| Inbouwmogelijkheden | De inbouw kan naar keuze staand als verticaal montagevlak of liggend als horizontaal legbord plaatsvinden<br>De bevestiging vindt direct aan het kastframe plaats<br>Bij naar voren verplaatste opbouw vindt de bevestiging via systeemchassis op een willekeurige plek in de kast plaats<br>Bij een getrapte inbouw van deelmontageplaten achter elkaar kunnen deze voor een snelle toegang tot de erachter liggende niveaus met behulp van de scharnierbevestiging 8617.650 zwenkbaar worden uitgevoerd. |
| Opmerking | Voor inbouw in een VX SE, PC, IW is bovendien de adapterrail VX nodig |
| Afmetingen | Breedte: 900 mm<br>Diepte: 500 mm |
| Geschikt voor behuizingstype | VX<br>VX SE<br>PC |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX<br>VX SE<br>PC<br>Breedte: = 600 mm<br>= 1.000 mm<br>Diepte: = 600 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 11 kg |
| Brutogewicht | 11,36 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 43,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
| Product omschrijving | VX-deelmontageplaat, afmetingen: 900 x 500 mm |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | PCF-declaration |