Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.040

Zichtdeur

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

VX 8618.040 - Zichtdeur voor VX

Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.

Functies

Bestelnr.	VX 8618.040
Product omschrijving	Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
Materiaal	Frame: spuitgietaluminium profiel Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	Frame: RAL 7035 Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 9005
Levering	Zichtdeur Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk 180°-scharnieren (4 stuks)
IK-code	IK08
Opmerking	Bij montage in plaats van de achterwand zijn de sluitdelen voor frame 8618.110 nodig
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 12
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Geschikt voor	Behuizingstype: VX Breedte: = 600 mm Hoogte: = 2.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	14,6 kg
Brutogewicht	15,4 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747

© Rittal 2026

Functies

ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	VX-zichtdeur, voor BH: 600 x 2200 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA
Certificaten	Beschermklasse