Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.803

Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8618.803 - Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch

Het profiel wordt direct in de bodemplaat gestoken. Hierdoor kunnen de kabels bij een naar voren geschoven inbouw van de montageplaat zonder grote buigradius direct naar een kabelbevestigingsrail worden geleid. In combinatie met de kabelbevestigingsrail kunnen kabelinvoer en montageplaat optimaal op elkaar worden afgestemd.

Functies

Bestelnr.	VX 8618.803
Voordelen	Eenvoudige montage Volledige bedekking Hoge afdichting van de in de kast ingevoerde kabel
Toepassingsgebieden	Om in bodemplaten te steken
Materiaal	hard-PVC Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend Temperatuurbestendig tot +60 °C Afdichting: PU-schuim Doorsnede: 30 x 25 mm
Levering	null
Opmerking	Per kabelinvoerplaats zijn twee stuks nodig Vanaf een kastbreedte van 1000 mm is de bodemgroep in de breedte in twee secties verdeeld. Er kunnen twee kabelinvoerplaatsen (links/rechts) worden gerealiseerd
Geschikt voor	Behuizingstype: VX: = 1.200 mm Behuizingstype: VX SE Behuizingstype: CX lessenaar onderdeel Behuizingstype: Lessenaar CX
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,28 kg
Brutogewicht	0,313 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000211

Functies

ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	VX-profiel voor kabelinvoer, symmetrisch, voor B: 1200 mm