Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.090

Sokkelplinten, geventileerd

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8660.090 - Sokkelplinten, geventileerd voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor ventilatie van de kast via de sokkel. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee geventileerde plinten worden toegepast. Met de optionele plintbevestiging zijn de geventileerde plinten ook aan de zijkant van het sokkelhoekstuk te monteren.

Functies

Bestelnr.	VX 8660.090
Uitvoering	geventileerd
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Hoogte: 100 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Breedte/diepte: 600 mm
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 12
Gewicht/VE	1,42 kg
Leveringseenheid	2 st.
Geschikt voor	voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	1,319 kg

Functies

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,01
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Product omschrijving	VX Sokkelplint, geventileerd, voor B/D: 600 mm, plaatstaal

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration