Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.450

Slot- en nevendeur

Staat: 28-1[illegible]026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8801.450 - Slot- en nevendeur voor TS, TS IT, VX SE

Wanneer bijvoorbeeld voor het vrijhouden van vluchtwegen in plaats van een 800 mm brede deur twee deuren à 400 mm worden toegepast.

Functies

Bestelnr.	TS 8801.450
Product omschrijving	Wanneer bijvoorbeeld voor het vrijhouden van vluchtwegen in plaats van een 800 mm brede deur twee deuren à 400 mm worden toegepast.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	2 deuren incl. deurprofielen Scharnieren Sluitstukken
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Geschikt voor	Behuizingstype: TS TS IT VX SE Breedte: = 800 mm Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	33,8 kg
Brutogewicht	40 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	TS Slot- en nevendeur tbv TS/TS-IT/SE-kasten, voor kastbreedte 800 mm en -hoogte 2000 mm, plaatstaal, RAL 7035