
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8802.085

Profiel voor kabelinvoer, achter

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8802.085 - Profiel voor kabelinvoer, achter voor TS, TP

Om direct op de bodemopening te steken.

Functies

Bestelnr.	TS 8802.085
Product omschrijving	Voor het afdichten van de kabelinvoer bij de bodemopening.
Voordelen	Zeer geschikt voor kabels met gelijke doorsneden Bij inbouwen van de montageplaat in de achterste stand kunnen de kabels zonder grotere buigradii direct worden ingevoerd
Technische gegevens	Elastisch klemprofiel: doorsnede: 30 x 25 mm
Toepassingsgebieden	Direct op bodemopening/bodemprofiel en bodemplaat steken
Materiaal	Spuitgietaluminium profiel Elastisch klemprofiel: PU-schuim
Levering	Opsteekprofielen, incl. elastische klemprofielen
Opmerking	2 stuks zijn voldoende voor een bodemopening tot een kastbreedte van 800 mm Vanaf kastbreedte 1000 mm zijn twee bodemopeningen aanwezig. Er kunnen 4 stuks per kast worden gemonteerd
Geschikt voor	Behuizingstype: TS: = 800 mm Behuizingstype: TP
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55 bij correcte montage
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,26 kg
Brutogewicht	0,32 kg
Douanetariefnummer	76042990
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265
Product omschrijving	TS Profiel voor kabelinvoer, achter, voor TS, VX SE, TP, voor B: 800 mm